



小型マグナロック MCL-24



■使用例




■特長


●小型のマグナロックで薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。

■注意

- 磁気を嫌う品物を入れるキャビネットには適しません。
- 人が通るドアには適しません。



本体




ストライクプレート

コードNo.	取締力 N(kgf)	電圧(V)	電流(mA)	消費電力(W)	使用温度範囲(°C)
MCL-24	882(90)	DC24	62	1.5	-40~+60

※取付ブラケット付

部品名	材料	仕上
本体	ステンレス鋼(SUS304)	ヘアーライン
	鋼	カドミウムめっき
	ポリウレタン	ブラック
ストライクプレート	特殊鋼	光沢クロメート処理


電磁ロック SCL-24




開き戸



引戸



引出し



■使用例


●キャビネットの開き戸、引戸、引出しなどにご使用いただけます。

■特長


- 薬品や貴金属類用のキャビネットの電磁錠として最適です。
- 保持力2695N(275kgf)で通常のドア錠と同じレベルの防犯性です。
- 扉を閉じれば自動的に施錠されます。通電時のみ、扉が開放されます。

■注意

- 受座は電源とロック本体の配線が完了し、動作の確認を行ってから取り付けてください。
- 磁気を嫌う品物を入れるキャビネットには適しません。



本体



ストライクプレート

コードNo.	保持力 N(kgf)	電圧(V)	電流(mA)	消費電力(W)
SCL-24	2695(275)	DC24	200	4.8